品番: EA986KT-300

品名: 300mm キャスター(自在金具)



販売価格	355,800円 (税抜)/391,380円(税込)				
カタログ価 格	355,800円(税抜)/391,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 20:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				





Rolling resistance (标纸抗)
Wery good

Operating noise (勝音性)
Good

Floor surface preservation(床面保護)













こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	300×80
全高(mm)	390	耐荷重(kg)	4,300 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	53,600	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色) 車輪:ポリウレタン

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

赤色塗装

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡 しになる場合があります。

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.