

品番：EA986KV-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (騒音性)
●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Satisfactory



溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×50
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,496	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.