

品番：**EA986KV-150**

品名：150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,400円 (税抜) / 21,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/29 12:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1693ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●●● Excellent
 Operating noise (騒音性)
 ●●●● Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Satisfactory



溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

| | | | |
|--------|---------|-----------|--|
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅(mm) | 150×50 |
| 全高(mm) | 200 | 耐荷重(kg) | 800 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 2,845 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6 |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.