品番: EA986KV-200

品名: 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	29,000円 (税抜)/31,900円(税込)				
カタログ価 格	29,000円(税抜)/31,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				



















溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50		
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	1,250 (4 km/h)		
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	3,619	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

プレート取付け型

株式会社エスコ