

品番 : EA986KW-150

品名：150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	30,400円(税抜)／ 33,440円(税込)		
カタログ価格	30,400円(税抜)／33,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 03:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

耐荷重
800kg

[illegible]

ナイロン

ジャンル別動向			
年代の選択	研究	発行時の評価	転写リソース
1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明

セラーズ・レジスタンス

セラーズ・レジスタンス	セラーズ・レジスタンス
 ● 売手が買手よりも強い状態 ● 買手が買手よりも強い状態 ● 買手が買手よりも強い状態 ● 買手が買手よりも強い状態	 ● 売手が買手よりも強い状態 ● 買手が買手よりも強い状態 ● 買手が買手よりも強い状態 ● 買手が買手よりも強い状態
強者のレジスタンス ● 強者のレジスタンス ● 強者のレジスタンス ● 強者のレジスタンス	強者のレジスタンス ● 強者のレジスタンス ● 強者のレジスタンス ● 強者のレジスタンス
弱者のレジスタンス ● 弱者のレジスタンス ● 弱者のレジスタンス ● 弱者のレジスタンス	弱者のレジスタンス ● 弱者のレジスタンス ● 弱者のレジスタンス ● 弱者のレジスタンス

[illegible]

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,940	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

プレート取付け型

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

