

品番：EA986KW-3

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	52,000円(税抜)／ 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/16 02:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (作動音)
●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Satisfactory

硬度	騒音	転がり抵抗
A	E	A



溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪 (前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	1,250 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	5,160	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.