品番: EA986KW-4

品名: 250mm キャスター(自在金具・前輪プレーキ付)



| 販売価格       | <b>69,500円</b> (税抜) / 76,450円(税込)   |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 69,500円(税抜)/76,450円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 06:02現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1741ページ                             |      |   |  |  |





















溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

| 仕様     | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 250×65   |
|--------|---------------|-----------|--|
| 全高(mm) | 295           | 耐荷重(kg)   | 1,200 (4 km/h)                                       |
| タイヤ硬度  | 70 ショアD       | 耐熱温度      | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量<br>が減少します。)                     |
| 重量(g)  | 6,530         | 材質        | 金具:スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価<br>クロムフリー)<br>車輪:ナイロン6 |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.