

品番 : EA986KW-4

品名 : 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
カタログ価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



硬度	A
騒音	E
転抵抗	A

Rolling resistance (転抵抗)
最高級品質 Excellent

Operating noise (静音性)
満足度 Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
満足度 Satisfactory



耐荷重
1200kg

1200kg

kg

ナイロン

軽くて丈夫で転動が軽く、又、床に荷重で車輪が擦れ、床面保護をしないと滑り性に劣ります。

スチール

丈夫で転動が重く、又、床に荷重で車輪が擦れ、床面保護をしないと滑り性に劣ります。

スチール

丈夫で転動が軽く、又、床に荷重で車輪が擦れ、床面保護をしないと滑り性に劣ります。

スチール

丈夫で転動が軽く、又、床に荷重で車輪が擦れ、床面保護をしないと滑り性に劣ります。

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	250×65
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	1,200 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,530	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.