

品番：EA986KX-100

品名：100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	27,600円(税抜)／30,360円(税込)		
カタログ価格	27,600円(税抜)／30,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■■■■ Excellent

Operating noise (騒音性)
■■■■■■ Satisfactory


Floor surface preservation (床面保護)
■■■■■■ Satisfactory

耐荷重
1500kg



キャストナイロン

一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、転がり抵抗がさらに少なくなっています。



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	100×55
全高(mm)	145	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,539	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです			
プレート取付け型			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.