

品番：EA986KX-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)




販売価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
カタログ価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■ Excellent
Operating noise (騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×55
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	1,750 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,913	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: キャストナイロン

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プレート取付け型

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.