品番: EA986KX-150

品名: 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	61,100円 (税抜)/ 67,210円(税込)				
カタログ価 格	61,100円(税抜)/67,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 20:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				



















車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	150×80
全高(mm)	205	耐荷重(kg)	3,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	6,313	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.