品番: EA986KX-2

品名:100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)



販売価格	54,500円 (税抜)/ 59,950円(税込)				
カタログ価 格	54,500円(税抜)/59,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 20:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				











ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	材質	金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン(ナイロン6)
車輪径×幅	100×(40×2)mm	全高	160mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重(kg)	2200

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.