



品番：EA986KX-2

品名：100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)



販売価格	53,800円(税抜) / 59,180円(税込)		
カタログ価格	53,800円(税抜) / 59,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 09:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	100×(40×2)mm
全高	160mm	ボルト穴径	14mm
ボルト穴間距離	105×140mm	プレートサイズ	140×175mm
耐熱温度	-25~80°C	タイヤ硬度	80ショアD
耐荷重	2200kg(4km/h)	材質	金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

