

品番 : EA986KX-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具・ナロウ車輪)



販売価格	120,600円(税抜) / 132,660円(税込)		
カタログ価格	120,600円(税抜) / 132,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 18:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■■□□ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■□□ Satisfactory



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×80
全高(mm)	280	耐荷重(kg)	4,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	15,400	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

赤色塗装

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.