品番: EA986KY-1

品名: 125mm キャスター(自在金具·前輪プレーキ付)



| 販売価格 | 56,900円 (税抜)/ 62,590円(税込) | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価 格 | 56,900円(税抜)/62,590円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/11 22:14現在) | | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | | |
| カタログページ | 1741ページ | | | | | |



















車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

| 仕様 | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 125×55 |
|--------|---------------|-----------|---|
| 全高(mm) | 170 | 耐荷重(kg) | 1,750 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。) |
| 重量(g) | 4,470 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:キャストナイロン |

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ