品番: EA986KY-100

品名: 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	<b>42,000円</b> (税抜)/ 46,200円(税込)				
カタログ価 格	42,000円(税抜)/46,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/11 20:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				



















車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×55
全高(mm)	145	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	3,740		

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.