品番: EA986KY-3

品名: 200mm キャスター(自在金具·前輪プレーキ付)



販売価格	105,500円 (税抜)/116,050円(税込)					
カタログ価 格	105,500円(税抜)/116,050円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 22:19現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1741ページ					



















車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	200×55
全高(mm)	255	耐荷重(kg)	3,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	10,200	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ