品番: EA986KY-300

品名: 300mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



| 販売価格 | 736,900円(税抜) / 810,590円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 736,900円(税抜)/810,590円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/11 22:22現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1741ページ | | | | |



















こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡 しになる場合があります。 | 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) |
|-----------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 車輪径×幅(mm) | 300×110 | 全高(mm) | 430 |
| 耐荷重(kg) | 10,000 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 80 ショアD |
| 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。) | 重量(g) | 71,250 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン | | |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

赤色塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.