

品番 : EA986KY-400

品名 : 400mm キャスター(自在金具・ナロウ車輪)



販売価格	917,100円(税抜) / 1,008,810円(税込)		
カタログ価格	917,100円(税抜) / 1,008,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



硬度	A
騒音	E
転がり抵抗	A

転がり抵抗  
■■■■■ 優れている  
A  
作動音  
■■□□□ 満足いく  
E  
床面保護  
■■□□□ 満足いく



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

## 仕様

※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。	仕様	自在車輪(ストッパー無)
車輪径×幅(mm)	400×110	全高(mm)	530
耐荷重(kg)	12,000 (4 km/h)	タイヤ硬度	80 ショアD
耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	84,520
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

赤色塗装

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.