

品番 : EA986KZ-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・スフ[°]リング付)



販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬度	D
騒音	B
転抵抗	B



Rolling resistance
Very good
Operating noise
Very good
Floor surface preservation
Very good



特許取得済の半月キー[®]デザインによる優れた緩衝ばね特性

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,440	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.