

品番 : EA986KZ-2

品名：125mm キャスター(固定金具・スプリング付)



販売価格	44,300円(税抜)／48,730円(税込)		
カタログ価格	44,300円(税抜)／48,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



特許取得済の半月キーデザインによる優れた緩衝ばね特性

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	192	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,400	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

### プレート取付け型

株式会社エスヨ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.