


品番：EA986LC-125A

品名：125mm キャスター(固定金具・ステンス製)



販売価格	9,920円(税抜) / 10,912円(税込)		
カタログ価格	9,920円(税抜) / 10,912円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×40mm
全高	150mm	取付穴径	9mm
取付穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~70°C(一時的に90°Cまで対応、35°C以上では負荷容量が減少)	タイヤ硬度	94ショアA
耐荷重	250kg(4km/h)	重量	0.7kg
材質	本体:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)		

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンス製)

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.