品番: EA986LC-200

品名: 200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	22,600円(税抜)/24,860円(税込)				
カタログ価 格	22,600円(税抜)/24,860円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/12 07:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1743ページ				







Rolling resistance (标抵抗)
Wery good

Operating noise (腓音性)
Good

Floor surface preservation (床面保護)











プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,845	材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.