

品番 : EA986LE-200

品名 : 200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)






販売価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	B
騒音	D
転抵抗	B

規格: ISO 10660-2/ISO 10660-1



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

耐熱温度	-25~70°C	材質	本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様	自在後ブレーキ	車輪径×幅	200×50mm
耐荷重	300kg	全高	235mm
重量	2.3kg		
プレーンベアリング(ベアリングなし)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.