

品番 : EA986LG-125

品名 : 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 03:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance(転抵抗)
■■■□ Very good
■■□□ Good
■□□□ Good

Operating noise(騒音性)
■■■□ Good

Floor surface preservation(床面保護)
■■■□ Good



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	350 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	760	材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.