品番: EA986LH-0

品名:100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	27,200円 (税抜)/ 29,920円(税込)				
カタログ価 格	27,200円(税抜)/29,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 09:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1743ページ				









プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在後ストッパー	材質	金具:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)
車輪径×幅	100×35mm	全高	130mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	200kg
重量	1.2kg		

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.