

品番：EA986LH-150A


品名：150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
カタログ価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
■■■■ Very good  
Operating noise (作動音)  
■■■■ Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Good



### 仕様

仕様	自在ブレーキ無	材質	金具:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)
車輪径×幅	150×45mm	全高	197mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	500kg
重量	2.4kg		

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.