

品番 : EA986LH-2

品名 : 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)




販売価格	56,900円(税抜) / 62,590円(税込)		
カタログ価格	56,900円(税抜) / 62,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	B
騒音	D
転抵抗	B

Rolling resistance(転抵抗)
■■■□ Very good
■■□□ Good
Floor surface preservation(床面保護)
■■■□ Good



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×45
全高(mm)	197	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	500 (4 km/h)	タイヤ硬度	94 ショアA
耐熱温度	-25~70°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	2,850
材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)		

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.