品番: EA986LH-2

品名:150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	57,600円 (税抜)/ 63,360円(税込)				
カタログ価 格	57,600円(税抜)/63,360円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 11:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1743ページ				







Rolling resistance (転抵抗)
United State (転抵抗)
Operating noise (勝音性)









プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×45
全高(mm)	197	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	500 (4 km/h)	タイヤ硬度	94 ショアA
耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	2,850
材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)		

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.