

品番 : EA986LJ-80

品名 : 80mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	8,070円(税抜) / 8,877円(税込)		
カタログ価格	8,070円(税抜) / 8,877円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



プレーンベアリング

硬度	A	E	D
Rolling resistance(転滾抵抗)	■■□□□ Satisfactory		


Rolling resistance(転滾抵抗)
■■□□□ Satisfactory
Operating noise(騒音性)
■■■□□ Very good
Floor surface preservation(床面保護)
■■□□□ Satisfactory

耐荷重
100kg

静音・軽量・耐荷重のバランスにこだわった
耐熱性・耐食性のあるステンレス製キャスター

プレーンベアリング

静音・軽量・耐荷重のバランスにこだわった



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	80×32
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	100 (4 km/h)
タイヤ硬度	90 ショアD	耐熱温度	-35~260°C
重量(g)	386	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます

代替品

	品番 EA986LL-75 コメント 75mm/150kg
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.