

品番 : EA986LK-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 03:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	D

Rolling resistance(転抵抗)
■■□□ Satisfactory
Operating noise(騒音性)
■■■□ Very good
Floor surface preservation(床面保護)
■■□□ Satisfactory



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	150 (4 km/h)
タイヤ硬度	90 ショアD	耐熱温度	-35~260°C
重量(g)	950	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行可能

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

代替品

品番	EA986LM-125
コメント	125mm/150kg



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.