


品番：EA986LK-150

品名：150mm キャスター(自在金具・ステンス製)



販売価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/24 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1743ページ		



Rolling resistance(転抵抗)  
■□□ Satisfactory  
Operating noise(静音性)  
■□□□ Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
■□□□ Satisfactory



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	90 ショアD	耐熱温度	-35~260℃
重量(g)	2.65	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行可能

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

代替品

品番	EA986LM-150
コメント	150mm/300kg



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.