

品番：EA986LK-80

品名：80mm キャスター(自在金具・ステンレス製)




販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	D



Rolling resistance(転抵抗)  
Satisfactory  
Operating noise(静音性)  
Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
Satisfactory



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	80×32
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	100 (4 km/h)
タイヤ硬度	90 ショアD	耐熱温度	-35~260℃
重量(g)	582	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行可能

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

### 代替品

品番	EA986LM-75
コメント	75mm/150kg



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.