


品番：EA986LL-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ステンス製)



販売価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
カタログ価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/06/23 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

#### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	125×40mm
全高	150mm	取付穴径	9mm
取付穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が低下します。)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	250kg(4km/h)	重量	0.6kg
材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:ナイロン6		

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

