品番: EA986M-100

品名:100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)



販売価格	6,130円(税抜)/6,743円(税込)				
カタログ価 格	6,130円(税抜)/6,743円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/12 05:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

サイズによってホイールの形状は異なります。

ボールベアリング

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	軸径(mm)	15			
軸幅	40mm	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)			
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	450	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.