

品番 : EA986M-180

品名 : 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)



販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 08:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度 騒音 輪抵抗
D B B



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	180×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,320	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

サイズによってホイールの形状は異なります。

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.