

品番 : EA986M-200

品名 : 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)



販売価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



硬度	D
騒音	B
転抵抗	B



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,537	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

サイズによってホイールの形状は異なります。

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.