

品番 : EA986MA-80

品名 : 80x33mm 車輪(ナイロン・黒)



販売価格	765円(税抜)／842円(税込)		
カタログ価格	765円(税抜)／842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1746ページ		



硬度	E
騒音	A

Rolling resistance(転がり抵抗)
Excellent
Operating noise(騒音性)
Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
Satisfactory



耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	80×33	軸径(mm)	12
軸幅	35mm	耐荷重(kg)	220 (3 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	86	材質	ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.