

品番：EA986MB-10

品名：250x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度 騒音 転抵抗
A E A

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory

耐荷重
1000kg

※ 詳細は下記URLをご覧ください。
[https://www.escoco.jp/faq/faq001/](#)

ナイロン
※ 多くては耐衝撃性が低くなる。特に衝撃でも衝撃吸収性
が低い。衝撃吸収性は必ずしも耐衝撃性に代りてはなりません。

※ 詳細は下記URLをご覧ください。
[https://www.escoco.jp/faq/faq002/](#)

耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	250×50	軸径(mm)	25
軸幅	65mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,470	材質	ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.