

品番 : EA986MB-10

品名 : 250x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 18:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	A	騒音	E	転抵抗	A
Rolling resistance(転抵抗) ■■■■■ Excellent					
Operating noise(静音性) ■■■■■ Satisfactory					
Floor surface preservation(床面保護) ■■■■■ Satisfactory					



耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	250×50	軸径(mm)	25
軸幅	65mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,470	材質	ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.