品番: EA986MB-150

品名: 150x50mm 車輪(ナイロン・白)



販売価格	<b>4,610円</b> (税抜) / 5,071円(税込)				
カタログ価格	4,610円(税抜)/5,071円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/12 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				

















## 耐衝撃性に優れています

## 仕様

車輪径×幅(mm)	150×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	392	材質	ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.