

品番：EA986MB-250

品名：250x50mm 車輪(ナイロン・白)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 08:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise (静音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Satisfactory

耐荷重  
1000kg



耐衝撃性に優れています

#### 仕様

車輪径×幅(mm)	250×50	軸径(mm)	25
軸幅	65mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,044	材質	ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.