

品番 : EA986MB-4

品名 : 100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
カタログ価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/16 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	A	騒音	E	転抵抗	A
Rolling resistance(転抵抗) ■■■■■ Excellent					
Operating noise(静音性) ■■■■■ Satisfactory					
Floor surface preservation(床面保護) ■■■■■ Satisfactory					

耐荷重
280kg

規格適合証明書

ISO9001認証

ISO9001認証

ISO9001認証

ナイロン

ナイロン

ナイロン

ナイロン

ナイロン

耐衝撃性に優れています

仕様

耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	車輪径×幅(mm)	100×37
軸径(mm)	10	軸幅	46mm
耐荷重(kg)	100 (4 km/h)	タイヤ硬度	70 ショアD
重量(g)	210	材質	ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.