品番: EA986MB-5

品名: 125x40mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	3,990円(税抜)/4,389円(税込)				
カタログ価 格	3,990円(税抜)/4,389円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 07:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				















耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	軸径(mm)	10
軸幅	46mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	284	材質	ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.