

品番：EA986MB-6

品名：150x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)




|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,020円(税抜) / 6,622円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,020円(税抜) / 6,622円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/05/03 05:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ                       |      |   |



|    |    |     |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A  | E  | A   |

Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise(騒音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■ Satisfactory



耐衝撃性に優れています

### 仕様

|           |         |         |                              |
|-----------|---------|---------|------------------------------|
| 車輪径×幅(mm) | 150×50  | 軸径(mm)  | 20                           |
| 軸幅        | 60mm    | 耐荷重(kg) | 400 (4 km/h)                 |
| タイヤ硬度     | 70 ショアD | 耐熱温度    | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g)     | 690     | 材質      | ナイロン6                        |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.