

品番：EA986MB-7

品名：175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	8,810円(税抜) / 9,691円(税込)		
カタログ価格	8,810円(税抜) / 9,691円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度 騒音 転抵抗  
A E A

耐荷重  
500kg



Rolling resistance (転抵抗)  
■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)  
■■■■ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Satisfactory



耐衝撃性に優れています

### 仕様

車輪径×幅(mm)	175×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	866	材質	ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.