

品番：EA986MB-8

品名：200x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,130円(税抜) / 8,943円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,130円(税抜) / 8,943円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/23 05:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory



耐衝撃性に優れています

仕様

| | | | |
|-----------|---------|---------|------------------------------|
| 車輪径×幅(mm) | 200×50 | 軸径(mm) | 20 |
| 軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 600 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 953 | 材質 | ナイロン6 |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.