品番: EA986MC-12

品名:400x100mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	25,400円 (税抜)/27,940円(税込)				
カタログ価 格	25,400円(税抜)/27,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 07:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				

















リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	400×100	軸径(mm)	25		
耐荷重(kg)	350 (4 km/h)	タイヤ硬度	80 ショアA		
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	9,619		
材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン				
リムは衝撃に強いポリプロピレン製					

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.