品番: EA986MC-160

品名:160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)



FT = 1.74	0.000 (IVH) / 0.000 (IV)					
販売価格	2,390円(税抜)/2,629円(税込)					
カタログ価 格	2,390円(税抜)/2,629円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/12 18:23現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1745ページ					















**歯いポリプロピレン製** 

## 仕様

車輪径×幅(mm)	160×40	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	135 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	612	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.