

品番：EA986MC-200

品名：200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)

	販売価格	3,620円(税抜)／3,982円(税込)		
	カタログ価格	3,620円(税抜)／3,982円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 17 (2026/02/17 13:59現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



Rolling resistance(転抵抗)
●●● Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●● Very good

耐荷重
205kg





リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	205 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,520	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.